

Filetage Tampon fileté double, TiN, Filetage: M20



Données de commande

N° commande	486008 M20
GTIN	2050001060501
Classe d'article	48B

Description

Exécution:

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 – 2299.

Côté ENTRE et N'ENTRE PAS sur une poignée (DIN 2240, partie 1, forme R). Côté N'ENTRE PAS marqué en rouge.

Côté ENTRE revêtu TiN. Durée de vie nettement supérieure, rainure d'évacuation à partir de M6.

Utilisation:

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.

Classe de tolérance 6H (jusqu'à M 1,4 = 5H).

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

Description technique

Pas de filetage	2,5 mm
Filetage	M20
Classe de tolérance	6H
Norme	DIN 13
Type de filetage	M
Qualité	6
Plage de tolérance	H

Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Type de jauge	Calibre ENTRE
Surface côté ENTRE	TiN
Étalonnage	L10
Type de produit	Tampons filetés doubles

Services

Étalonnage DAKKSTampon lisse double fileté Ø maximal 90 mm	028590 90
ÉtalonnageTampon fileté double Ø maximal 20 mm	028550 20