

Garant
DNGA 110408, BU7220, Type d'arête de coupe: G

Données de commande

N° commande	255442 G
GTIN	4045197895271
Classe d'article	21H

Description
Exécution:

2 dents.

Description:

Nouvelle nuance CBN combinant de manière équilibrée résistance à l'usure et résistance à la rupture pour une utilisation universelle dans l'acier trempé jusqu'à 67 HRC en association avec une version spéciale. Pour une utilisation tant en coupe continue qu'en coupe légèrement et fortement intermittente.

Nuance: BU7220

Type d'arête de coupe: G

 Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,2 mm

Avance f: 0,05 - 0,15 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 140 m/min

Description technique

Type d'outils	CBN
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,2 mm
Nuance	BU7220

Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 140 m/min
Avance f	0,05 - 0,15 mm/tr
Type d'arête de coupe	G
Condition de coupe	Continue
Condition de coupe	Fortement intermittente
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Code ISO plaquette	DNGA 110408
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	BU7220
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
à sec	adaptée		