



## Fraise rotative Denture STEEL – grossière, Carbure, Type: F1225



### Données de commande

N° commande	547100 F1225
GTIN	4007220936931
Classe d'article	55F

### Description

#### Exécution:

**La géométrie innovante des dents** offre une **très grande capacité de coupe**, de même qu'un **fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité**. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d'obtenir une qualité d'état de surface élevée. Queue Ø 6 mm.

#### Utilisation:

Optimisées pour l'usinage de **l'acier et de l'acier moulé**.

Ø queue: 6 mm

Forme: Ogive bout rond

Ø tête: 12 mm

Longueur tête: 25 mm

Longueur totale: 65 mm

Ø queue: 6 mm

### Description technique

Degré de finesse de la denture	grossier
Longueur totale	65 mm
Forme	Ogive bout rond
Ø tête	12 mm
Abréviation denture	STEEL
Forme	F1225
Ø queue	6 mm
Longueur tête	25 mm

Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		