Garant

CCGW 060204, BU7220, Type d'arête de coupe: G

Données de commande

N° commande	265406 G
GTIN	4045197895516
Classe d'article	21H

Description

Exécution:
2 dents.
Rayon d'angle: 0,4 mm
Nuance: BU7220
Prof. coupe a_p: 0,03 - 0,12 mm
Avance f: 0,04 - 0,12 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 160 m/min
Type d'arête de coupe: G

Description technique

Type d'arête de coupe	G
Type d'outils	CBN
Prof. coupe a_p	0,03 - 0,12 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Condition de coupe	Continue

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 160 m/min
Nuance	BU7220
Avance f	0,04 - 0,12 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	CCGW 060204
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	BU7220
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
à sec	adaptée		