



## Meule CC-GRIND-SOLID SG-INOX, Ø disque: 125mm



### Données de commande

N° commande	566362 125
GTIN	4007220237137
Classe d'article	550

### Description

#### Exécution:

Disque abrasif **agressif** avec **plateau en fibre de verre intégré** et **système de serrage et de refroidissement breveté**.

Utilisation à plat sans endommager la pièce par l'écrou de serrage. Utilisation avec l'adaptateur 566365.

Pour capacité d'enlèvement de matière très élevée sur l'INOX.

#### Utilisation:

Pour **ponçages durs et rugueux** sur surfaces et arêtes.

Alternative économique aux disques d'ébarbage avec une **nette réduction des contraintes liées à la chaleur, au bruit, à la poussière et aux vibrations**.

Utiliser un angle d'attaque plat et un entraînement puissant (>1200 W).

### Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation max.	12200 min <sup>-1</sup>
Abréviation de l'abrasif	Céramique

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Optimisé pour le matériau	INOX
Angle d'attaque recommandé	5-15 degré
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Nombre de couches	1
Type de produit	disques abrasifs

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

### Accessoires

Bride de serrage M14 pour CC-GRIND-SOLID pour Ø disque 115/125 mm

566365 115/125