



## Foret pour carrelages en grès cérame, Ø foret: 8mm



### Données de commande

N° commande	787035 8
GTIN	9002741151363
Classe d'article	76G

### Description

#### Exécution:

2 pièces. Un foret avec **plaquette en carbure rectifiée au diamant**, avec une pointe de centrage brevetée pour un positionnement précis et la réalisation de trous précis sans ruptures. Avec queue de 10 mm. Foret en carbure pour utilisation dans les mandrins porte-forets du commerce. Avec queue 6 pans 1/4 pouce (E 6,3).

#### Utilisation:

Pour **les carrelages en grès extrêmement durs** jusqu'au degré de dureté Mohs / Ritz 9, ainsi que le verre et la porcelaine.

#### Remarque(s):

Ne convient pas pour le perçage à percussion. Vitesse de rotation maximale de la broche 200 tr/min. Arrosage inutile.

### Description technique

Utilisation avec percussion / sans percussion	Pas de perçage à percussion
Type d'outils	Carbure
Nombre de forets	2

Queue	Queue cylindrique
Vitesse de rotation max.	200 min <sup>-1</sup>
Longueur totale	120 mm
Ø foret	8 mm
Ø queue	10
Queue à six pans pour embouts	E 6,3
Type de produit	Forets à béton