

**Trépan à plaquettes en carbure sans foret à centrer, Ø de perçage: 90mm****Données de commande**

N° commande	788000 90
GTIN	4002395312597
Classe d'article	76G

**Description****Exécution:**

Couronne avec **plaquettes en carbure brasé rectifiées au diamant**.

Avec filetage intérieur M16 pour queues 788022.

**Utilisation:**

Pour le forage de trous plus grands avec des **perceuses à percussion ou des perforateurs** dans le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle, etc. **Pour encastrer des boîtiers électriques.**

**Description technique**

Ø de perçage	90 mm
Longueur totale	50 mm
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Type de produit	Outils à trépaner

## Accessoires

Foret à centrer Longueur 120 mm

788070 120

Mandrin d'entraînement pour trépan Longueur totale 105 mm

788022 105