

**Mandrin d'entraînement pour trépan, Longueur totale: 105mm****Données de commande**

N° commande	788022 105
GTIN	4002395366255
Classe d'article	76G

Description**Exécution:**

Avec filetage M16 et trou de positionnement pour foret à centrer.

Adapté(s) pour:

Trépan: 788000

Livraison:

Avec chasse-cône.

Remarque(s):

Foret à centrer 788070 réf. 120

Description technique

Type de queue	SDS-Plus
Longueur totale	105 mm
Queue	SDS Plus
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Type de produit	Support

Accessoires

Trépan à plaquettes en carbure sans foret à centrer Ø de perçage 50 mm	788000 50
Trépan à plaquettes en carbure sans foret à centrer Ø de perçage 68 mm	788000 68
Trépan à plaquettes en carbure sans foret à centrer Ø de perçage 35 mm	788000 35
Trépan à plaquettes en carbure sans foret à centrer Ø de perçage 90 mm	788000 90
Foret à centrer Longueur 120 mm	788070 120
Trépan à plaquettes en carbure sans foret à centrer Ø de perçage 82 mm	788000 82