

**HOLEX****Pince coupante diagonale à forte démultiplication, non revêtue, Longueur totale: 180mm****Données de commande**

N° commande	723400 180
GTIN	4045197166258
Classe d'article	72B

**Description****Exécution:**

Tête puissante avec taillants trempés par induction (env. 64 HRC). Articulation noyée. Capacité de coupe élevée grâce à un rapport de transmission optimal.

Pince non revêtue, branches revêtues de plastique.

**Utilisation:**

Pour tous types de fils (pince résistante même pour la coupe des fils durs). Charge importante possible pour une très grande sollicitation.

**Norme:**

**DIN ISO 5749**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

**Description technique**

Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	3,8 mm
Longueur totale	180 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,7 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2,2 mm
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	non revêtue
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante