

Garant**Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 200mm****Données de commande**

N° commande	723510 200
GTIN	4045197501622
Classe d'article	71B

Description**Exécution:**

Tête puissante, taillants trempés par induction (env. 64 HRC), articulation encastrée, sans jeu. Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en **Haptoprene** ergonomique.

Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	4,2 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2,5 mm
Longueur totale	200 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	3 mm
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromée
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante