



Pince coupante diagonale à forte démultiplication, polie, Longueur totale: 250mm



Données de commande

N° commande	723150 250
GTIN	4003773034063
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Tête puissante avec taillants trempés par induction (env. 64 HRC). Articulation noyée. Capacité de coupe élevée grâce à un rapport de transmission optimal.

Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Pour tous types de fils (pince résistante même pour la coupe des fils durs). Charge importante possible pour une très grande sollicitation.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	3,5 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	4,6 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	3 mm
Longueur totale	250 mm
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	noire et brunie à froid, tête polie
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante