


HOLEX**Roue de polissage (A), Grain 150, Ø tête x largeur de tête: 50X15mm****Données de commande**

N° commande	554400 50X15
GTIN	4045197240835
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.

Lamelles abrasives recouvertes de **corindon normal (A)**.

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.

Description technique

Vitesse de rotation recommandée	9000 min ⁻¹
Largeur tête	15 mm
Grain	150
Ø queue	6 mm
Ø tête	50 mm
Vitesse de rotation max.	15300 min ⁻¹
Abrasifs	Grain abrasif corindon (A)

Abréviation de l'abrasif	A
Attribut des noms de produit	Grain 150
Type de produit	Roue de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
à sec	adaptée		