



## Pince coupante diagonale à forte démultiplication, hautes performances, TwinForce<sup>®</sup>, polie, Longueur totale: 180mm



### Données de commande

N° commande	723170 180
GTIN	4003773074762
Classe d'article	73F

### Description

#### Exécution:

Tête puissante, taillants trempés par induction (env. 64 HRC), articulation noyée, avec construction à double articulation excentrique.

Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

#### Avantage(s):

**Pince coupante diagonale à forte démultiplication de qualité, avec 50 % d'effort en moins** par rapport aux pinces coupantes diagonales classiques de taille identique. Les taillants retraités réduisent l'effort nécessaire.

#### Norme:

**DIN ISO 5749**

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

### Description technique

Longueur totale	180 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	3 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	3,2 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	5,5 mm
Référence fabricant	TwinForce
Norme	DIN ISO 5749

Poignée	avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	Pince noire et brunie à froid, tête polie
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	oui
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante