

Garant**Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene, Largeur embout (b): 8mm****Données de commande**

N° commande	660030 8
GTIN	4045197923127
Classe d'article	61F

Description**Exécution:**

Tournevis robuste, polyvalent, avec lame conique.

Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile. **Lame** en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace.

Surface nickelée et chromée, extrémité noire à faces parallèles et planes.

Manche avec revêtement en **Haptoprene** ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. **A partir de la réf. 8, avec section 6 pans pour prise de clé.**

- **Les extrémités parallèles correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.**
- **L'arrondi lisse et sans bavure de l'extrémité du manche empêche les frottements dans le creux de la main.**
- **Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.**
- **Protection anti-glissement.**
- **Indication du symbole de vis et de la taille.**

A partir de la réf. 8, avec section 6 pans pour prise de clé.

Avantage(s):

- **Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.**
- **Pas d'effet Cam-out.**
- **Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.**
- **L'arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.**
- **Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.**

- **Protection anti-glissement.**
- **Indication du symbole de vis et de la taille.**

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

Description technique

Largeur embout (b)	8 mm
Longueur totale	270 mm
Six pans pour prise de clé	10 mm
Désignation de la lame	5
Longueur lame	160 mm
Epaisseur embout (a)	1,2 mm
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Type de produit	Tournevis