



Pince de montage pour circlips, Type: G4



Données de commande

N° commande	719950 G4
GTIN	4003773031093
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique. Pointes droites; décalées, donc adaptées aux trous des colliers d'étranglement. Avec ressort d'ouverture; réf. 0 avec vis de réglage.

Utilisation:

Pour **colliers d'étranglement**.

Norme:

DIN ISO 5743

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.

Utilisation pinces pour circlips: Colliers pour arbres sans rainure

Longueur totale: 180 mm

Ø pointes: 1,8 mm

Pour Ø arbre: 20 – 30 mm

Description technique

Longueur totale	180 mm
Pour Ø arbre	20 – 30 mm
Ø pointes	1,8 mm
Norme	DIN ISO 5743

Utilisation pinces pour circlips	Colliers pour arbres sans rainure
Forme des mâchoires	droite
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier hautes performances au chrome-vanadium
Surface	Pince noire et brunie à froid, tête polie
Articulation avec ressort d'ouverture intégré	oui (réf. G0 avec vis de réglage)
Pointe interchangeable	non
Type de produit	Sicherungsringzange