

**Garant****Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene, Largeur embout (b): 2,5 mm****Données de commande**

N° commande	660030 2,5
GTIN	4045197923301
Classe d'article	61F

**Description****Exécution:**

Tournevis robuste, polyvalent, avec lame conique.

Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile. **Lame** en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace.

Surface nickelée et chromée, extrémité noire à faces parallèles et planes.

**Manche** avec revêtement en **Haptoprene** ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. **A partir de la réf. 8, avec section 6 pans pour prise de clé.**

- **Les extrémités parallèles correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.**
- **L'arrondi lisse et sans bavure de l'extrémité du manche empêche les frottements dans le creux de la main.**
- **Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.**
- **Protection anti-glissement.**
- **Indication du symbole de vis et de la taille.**

**Avantage(s):**

- **Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.**
- **Pas d'effet Cam-out.**
- **Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.**
- **L'arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.**
- **Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.**
- **Protection anti-glissement.**

**· Indication du symbole de vis et de la taille.****Utilisation:**

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

Désignation de la lame: 0

Epaisseur embout (a): 0,4 mm

Longueur lame: 80 mm

Longueur totale: 160 mm

---

**Description technique**

Longueur totale	160 mm
Largeur embout (b)	2,5 mm
Epaisseur embout (a)	0,4 mm
Désignation de la lame	0
Longueur lame	80 mm
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Type de produit	Tournevis