

Garant**Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene, Largeur embout (b): 10mm****Données de commande**

N° commande	660030 10
GTIN	4045197923134
Classe d'article	61F

Description**Exécution:**

Tournevis robuste, polyvalent, avec lame conique.

Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile. **Lame** en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace.

Surface nickelée et chromée, extrémité noire à faces parallèles et planes.

Manche avec revêtement en **Haptoprene** ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. **A partir de la réf. 8, avec section 6 pans pour prise de clé.**

- **Les extrémités parallèles correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.**
- **L'arrondi lisse et sans bavure de l'extrémité du manche empêche les frottements dans le creux de la main.**
- **Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.**
- **Protection anti-glissement.**
- **Indication du symbole de vis et de la taille.**

A partir de la réf. 8, avec section 6 pans pour prise de clé.

Avantage(s):

- **Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.**
- **Pas d'effet Cam-out.**
- **Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.**
- **L'arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.**

- **Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.**
- **Protection anti-glissement.**
- **Indication du symbole de vis et de la taille.**

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

Description technique

Six pans pour prise de clé	13 mm
Longueur lame	180 mm
Largeur embout (b)	10 mm
Épaisseur embout (a)	1,6 mm
Désignation de la lame	6
Longueur totale	300 mm
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Type de produit	Tournevis