

**Pince coupante diagonale chromée, avec gaine, Longueur totale: 160mm****Données de commande**

N° commande	724860 160
GTIN	4003773039600
Classe d'article	73F

Description**Exécution:**

Forme étroite avec taillants trempés par induction (env. 62 HRC).

Pince chromée, branches avec gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	4 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2 mm
Longueur totale	160 mm
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromée
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non

Avec ressort d'ouverture commutable

non

Type de produit

Pince coupante