



Pince coupante diagonale, chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 140mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 725300 140 |
| GTIN | 4003773040293 |
| Classe d'article | 73F |

Description

Exécution:

Forme étroite avec arêtes trempées par induction (env. 62 HRC).

Pince chromée, branches avec gaine bi-matière..

Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Description technique

| | |
|---------------------------------------|--|
| Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø | 1,8 mm |
| Longueur totale | 140 mm |
| Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø | 4 mm |
| Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
| Norme | DIN ISO 5749 |
| Poignée | Gaine à plusieurs composants |
| Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) |
| Matériau | Acier à outils spécial |

| | |
|---|----------------|
| Surface | chromée |
| Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non |
| Avec ressort d'ouverture commutable | non |
| Type de produit | Pince coupante |