



## Jeu de forets-marteaux en carbure "MX4", Ø foret: 5-10mm



### Données de commande

N° commande	789060 5-10
GTIN	4002395374915
Classe d'article	76G

### Description

#### Exécution:

Tête avec 4 coupes. Vitesse de perçage accrue grâce aux 4 arêtes. Durée de vie doublée par rapport aux modèles à 2 arêtes. Conception large à 4 hélices. TARGET TIP TECHNOLOGY - Pointe courbée plus affûtée:

Perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l'acier au béton et vitesse de perçage plus rapide.

Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques. En coffret plastique.

#### Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie – avec confort de travail optimal. Très faibles vibrations, permet des perçages parfaitement cylindriques. Conception à **4 hélices** pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d'efforts et de charge pour la machine.

#### Contenu:

Forets marteaux 789050: 1 de chaque

Réf. 5; 6, longueur 110 mm;

réf. 6; 8; 10, longueur 160 mm

### Description technique

Nombre de dents Z	4
Ø foret	5 - 10 mm
Emballage	Boîtier plastique
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Plus
Type de produit	Forets à béton

## Accessoires

Foret marteau en carbure "MX4" SDS-plus Ø×Longueur totale 8X160 mm	789050 8X160
Foret marteau en carbure "MX4" SDS-plus Ø×Longueur totale 5X110 mm	789050 5X110
Foret marteau en carbure "MX4" SDS-plus Ø×Longueur totale 6X110 mm	789050 6X110
Foret marteau en carbure "MX4" SDS-plus Ø×Longueur totale 10X160 mm	789050 10X160
Foret marteau en carbure "MX4" SDS-plus Ø×Longueur totale 6X160 mm	789050 6X160