

Garant**Pince coupante diagonale de précision pour mécaniciens, forme pointue avec pointe émoussée, PC, Longueur totale: 110mm**

Données de commande

N° commande	725392 110
GTIN	4045197166388
Classe d'article	71B

Description

Exécution:

Tête étroite, tranchants trempés par induction et rectifiés avec précision; avec taillants biseautés fins.

Branches avec gaine en plastique et ressort d'ouverture.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	110 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	0,3 - 1,2 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à Ø	0,3 - 0,8 mm
Taillants biseautés	petit chanfrein PC
Poignée	Gaine en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction et rectifiés avec précision
Matériau	Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé
Attribut des noms de produit	PC

Branches avec ressort d'ouverture	oui
Type de produit	Pince coupante

Accessoires

Jeu de ressorts 2 pièces	719270
--------------------------	--------