

**Disque en fibre KF 708, corindon semi-raffiné (A), Ø 125 mm, Grain: 60****Données de commande**

N° commande	566500 60
GTIN	4018875993668
Classe d'article	56V

Description**Exécution:**

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.

Disque fibre universel de haute qualité VSM-KF 708 pour le ponçage des métaux, des plastiques, du bois, etc. Type de grain: **corindon semi-raffiné (A)**.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 566670. Pour le **ponçage de surfaces planes ou incurvées** avec une **flexibilité** optimale.

Description technique

Grain	60
Référence fabricant	VSM KF 708
Ø disque	125 mm
Série	KF708
Abrasifs	Corindon semi-raffiné (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Support	Fibre vulcanisée

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Support	Système de changement rapide Roloc™
Ø alésage	22,23 mm
Pour système à changement rapide	Roloc™
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Vitesse de rotation max.	12200 min ⁻¹
Type de produit	Disque en fibre

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Plateaux-supportsdur/nervuré Ø ext. 125 mm	566672 125
Plateau-support ISOmi-dur/nervuré Ø ext. 117 mm	566670 117
Plateau-support ISOsouple/lisse Ø ext. 117 mm	566650 117