

**Pince coupante diagonale polie, Longueur totale: 180mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 724900 180 |
| GTIN | 4003773218074 |
| Classe d'article | 73F |

Description**Exécution:**

Forme étroite avec taillants trempés par induction (env. 62 HRC).

Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø | 2,5 mm |
| Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø | 4 mm |
| Longueur totale | 180 mm |
| Norme | DIN ISO 5749 |
| Poignée | avec revêtement en plastique |
| Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Surface | noire et brunie à froid, tête polie |
| Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Avec ressort d'ouverture commutable | non |
| Type de produit | Pince coupante |