

HOLEX**Roues abrasives à lamelles (A), Grain 60, Ø tête x largeur de tête: 60X40mm****Données de commande**

N° commande	555000 60X40
GTIN	4045197241276
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.

Disposition des lamelles de type boisseau autour de l'axe de l'outil avec noyau en retrait. Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.

Particulièrement adaptées pour l'abrasion frontale et circulaire.

Description technique

Largeur tête	40 mm
Vitesse de rotation max.	12000 min ⁻¹
Vitesse de rotation recommandée	8000 min ⁻¹
Grain	60
Ø queue	6 mm
Ø tête	60 mm

Abrasifs	Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Attribut des noms de produit	Grain 60
Type de produit	Roue de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
à sec	adaptée		