


Garant
CC.T 09T304, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	260058 HB7035-1
GTIN	4045197873729
Classe d'article	21G

Description

CC.T 09T304 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Tolérance: ZA

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Nuance	HB7035-1
Brise-copeaux	SS
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr

Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage