

Garant
CC. T 09T308, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	260152 HB7035-1
GTIN	4045197873750
Classe d'article	21G

Description

CC. T 09T308 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7035-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	SM
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	P

Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage