

**Pince coupante, Longueur totale: 250mm****Données de commande**

N° commande	725800 250
GTIN	4003773034070
Classe d'article	73F

Description**Exécution:**

Avec tête particulièrement puissante et taillants trempés par induction. Dureté des taillants env. 64 HRC. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Avantage(s):

L'effort à fournir est moindre qu'avec des pinces coupantes diagonales de même longueur.

Norme:

DIN ISO 5743

Matière(s):

Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé en plusieurs passes.

Description technique

Longueur totale	250 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	5 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	3,5 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	3,8 mm
Norme	DIN ISO 5743
Poignée	avec revêtement en plastique
Tête	droite
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction, dureté env. 64 HRC

Matériau	Acier hautes performances au chrome-vanadium
Surface	Pince noire et brunie à froid, tête polie
Type de produit	Pince coupante