

Garant
CNMG 09T308, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	250052 HB7035-1
GTIN	4045197873828
Classe d'article	21G

Description

CNMG 09T308 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Brise-copeaux	SS
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Nuance	HB7035-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min

Condition de coupe	Fortement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage