

Garant
CNMG 120404, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	250058 HB7035-1
GTIN	4045197873842
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120404 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Nuance	HB7035-1
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	SS

Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage