

**Garant**
**CNMG 160608, Nuance: HB7035-1**


## Données de commande

N° commande	250334 HB7035-1
GTIN	4045197873941
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 160608 HB7035-1 Nuance: HB7035-1  
 Brise-copeaux: SG  
 Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
 Avance  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 90 - 260 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 8 mm
Brise-copeaux	SG
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 260 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7035-1
Application principale	P

Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage