

Garant**Taraut machine GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 22X1,5****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 132905 22X1,5 |
| GTIN | 4045197901057 |
| Classe d'article | 111 |

Description**Exécution:**

Taraut universel GARANT Master Tap, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de processus élevée.

- **Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum.**
- **Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.**
- **Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.**

Description technique

| | |
|------------------------|------------|
| Ø queue D _s | 18 mm |
| Type d'outils | HSS E PM |
| Nombre de goujures | 4 |
| Ø perçage | 20,5 mm |
| Longueur totale L | 125 mm |
| Pas de filetage | 1,5 mm |
| Filetage Ø | 22 mm |
| Profondeur de filetage | 66 mm |
| Norme | DIN 374 |
| Nombre de dents Z | 4 |
| Classe de tolérance | ISO 2X 6HX |
| Carré corps □ | 14,5 mm |

| | |
|------------------------------------|---|
| Type de filetage | MF |
| Taille de filetage | M22×1,5 |
| Revêtement | AlTiX |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Entrée | B |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | à droite |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
| Bague de couleur | Vert |
| Série | Master Tap |
| Type de produit | Taraud |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | adaptée | 30 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 35 m/min | N |
| Alu > 10% Si | adaptée | 20 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 30 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 30 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 25 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | 12 m/min | P |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | 8 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 10 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 8 m/min | M |

| | | | |
|-------------------|---------|----------|---|
| Fonte GG(G) | adaptée | 20 m/min | K |
| CuZn | adaptée | 20 m/min | N |
| Uni | adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |