

**Garant**
**DC.T 070204, Nuance: HB7035-1**


### Données de commande

N° commande	260353 HB7035-1
GTIN	4045197874115
Classe d'article	21G

### Description

DC.T 070204 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Avance  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

### Description technique

Application principale	P
Brise-copeaux	SS
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Nuance	HB7035-1
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage