

Garant
DNMG 110408, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	250754 HB7035-1
GTIN	4045197874221
Classe d'article	21G

Description

DNMG 110408 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	SM
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Application principale	P
Nuance	HB7035-1

Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage