


Garant
DNMG 150604, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	250658 HB7035-1
GTIN	4045197874238
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150604 HB7035-1 Nuance: HB7035-1
 Brise-copeaux: SS
 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Nuance	HB7035-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	SS
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Application principale	P

Condition de coupe	Fortement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage