

Garant**RC.X 1003, Nuance: HB7035-1**

Données de commande

N° commande	260640 HB7035-1
GTIN	4045197874382
Classe d'article	21G

Description

RC.X 1003 HB7035-1 Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	HB7035-1
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	RCMX 1003
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage