

**Garant****SNMG 120412, Nuance: HB7035-1****Données de commande**

N° commande	251226 HB7035-1
GTIN	4045197874511
Classe d'article	21G

**Description**

SNMG 120412 HB7035-1 Rayon d'angle: 1,2 mm  
Nuance: HB7035-1  
Brise-copeaux: SM  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Avance f: 0,15 - 0,5 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 320 m/min

**Description technique**

Brise-copeaux	SM
Application principale	P
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Nuance	HB7035-1
Rayon d'angle	1,2 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 6 mm

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 320 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120412
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage