

Garant
SNMG 150608, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	251230 HB7035-1
GTIN	4045197874535
Classe d'article	21G

Description

SNMG 150608 HB7035-1 Rayon d'angle: 0,8 mm
 Nuance: HB7035-1
 Brise-copeaux: SM
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 6 mm
 Avance f : 0,15 - 0,5 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

Application principale	P
Condition de coupe	Fortement intermittente
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 6 mm
Brise-copeaux	SM

Nuance	HB7035-1
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 150608
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage