



Pince coupante diagonale pour l'électronique, tête pointue avec support de fils, C, Longueur totale: 125Hmm



Données de commande

N° commande	726460 125H
GTIN	4003773240518
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Forme pointue avec puissants taillants biseautés, spéciales pour les fils durs. Articulation filetée réglable. Pince brunie, branches avec gaine en plastique.

Norme:

DIN ISO 9654

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	125 mm
Largeur tête	10,5 mm
Longueur de coupe	14 mm
Capacité de coupe: fil d'acier moyennement dur	0,2 - 1 mm
Capacité de coupe: fil d'acier dur	0,2 - 0,6 mm
Taillants biseautés	grand chanfrein
Matériau	Acier à outils spécial
Forme de la tête	pointue

Norme	DIN ISO 9654
Poignée	Gaine en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Surface	bruni
Attribut des noms de produit	C
Avec ressort d'ouverture	oui
Avec support de fils	oui
Type de produit	Pince coupante