



## Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, TiN, Ø DC h7: 7,4mm



### Données de commande

N° commande	122160 7,4
GTIN	4045197040794
Classe d'article	12E

### Description

#### Exécution:

**Similaires à DIN 6539** (extra courts).

Ø nominal et de queue identiques.

Revêtement TiN.

#### Remarque(s):

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Serrage efficace dans le mandrin 34 1050 avec mâchoires de serrage à revêtement diamant.

### Description technique

Tolérance de queue	h7
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,11 mm/tr
Longueur des goujures $L_c$	34 mm
Nombre de dents Z	2
Ø nom. $D_c$	7,4 mm
Tolérance Ø nominal	h7
Ø queue $D_s$	7,4 mm
Longueur totale L	74 mm
Norme	DIN 6539
Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$	22,9 mm
Revêtement	TiN
Type d'outils	Carbure monobloc

Type	N
Angle de pointe	118 degré
Angle d'hélice	30 degré
Queue	Queue cylindrique avec h7
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	230 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	160 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	160 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	25 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	20 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	85 m/min	K
CuZn	adaptée	160 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

