



## Coupe-boulons, Longueur totale: 910mm



### Données de commande

N° commande	733300 910
GTIN	4003773066781
Classe d'article	73F

### Description

**Exécution:**

Tête avec démultiplication et couteaux universels. Réglage aisé et précis du couteau par des vis excentriques. Butée de limitation forgée avec amortisseur confortable; branches tubulaires revêtues par poudre avec gaine multimatière.

**Utilisation:**

Pour couper des aciers normaux et à haute résistance jusqu'à 48 HRC (résistance à la traction env. 1600 N/mm<sup>2</sup>).

**Matière(s):**

Couteaux en acier au chrome-vanadium hautes performances, tranchants trempés par induction (env. 62 HRC).

**Pièce(s) de rechange:**

Têtes 733350.

### Description technique

Longueur totale	910 mm
Pour acier rond jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm <sup>2</sup> jusqu'à Ø	9 mm
Pour acier rond jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm <sup>2</sup> jusqu'à Ø	10 mm
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm <sup>2</sup> jusqu'à Ø	13 mm
Matériau	Acier hautes performances au chrome-vanadium
Type de produit	Pince coupante

---

## Accessoires

Couteau de rechange complet avec vis Longueur totale  
910 mm

---

733350 910