

Garant**VBMT 160404, Nuance: HB7035-1****Données de commande**

N° commande	261152 HB7035-1
GTIN	4045197874818
Classe d'article	21G

Description

VBMT 160404 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min**Description technique**

Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7035-1
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Brise-copeaux	SS
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Application principale	P

Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage