

Garant**VC.T 110302, Nuance: HB7035-1**

Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 261364 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874856 |
| Classe d'article | 21G |

Description

VCMT 110302 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

| | |
|---|-------------------------|
| Condition de coupe | Fortement intermittente |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 120 - 350 m/min |
| Brise-copeaux | SS |
| Nuance | HB7035-1 |
| Rayon d'angle | 0,2 mm |
| Avance f | 0,05 - 0,2 mm/tr |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Application principale | P |
| Prof. coupe a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | VCMT 110302 |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Tolérance | M |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |