

**Garant****VC.T 160402, Nuance: HB7035-1**

## Données de commande

N° commande	261370 HB7035-1
GTIN	4045197874887
Classe d'article	21G

## Description

VCMT 160402 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Nuance	HB7035-1
Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	P
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VCMT 160402
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage