


Garant**WNMG 080412, Nuance: HB7035-1**

Données de commande

N° commande	252210 HB7035-1
GTIN	4045197875075
Classe d'article	21G

Description

WNMG 080412 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SG

Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 260 m/min

Description technique

Nuance	HB7035-1
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Brise-copeaux	SG
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 260 m/min
Condition de coupe	Fortement intermittente
Application principale	P
Rayon d'angle	1,2 mm

Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080412
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage