



Pince à dénuder coupante de côté isolée suivant VDE, Longueur totale: 160mm



Données de commande

N° commande	728780 160
GTIN	4003773040279
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Taillants de précision, trempés par induction (env. 60 HRC) pour fils souples. Couteau à dénuder de précision pour monoconducteurs (robustes) de 1,5 et 2,5 mm². Branches avec gaine épaisse **jusqu'à 1000 V isolées suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.**

Utilisation:

Idéales pour les travaux d'installations électriques.

Matière(s):

Acier à outils spécial, pince chromée, branches avec gaine multimatière.

Description technique

Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	2,5 mm
Longueur totale	160 mm
Dénudage pour Ø conducteur	2,5 mm ²
Dénudage pour Ø conducteur	1,5 mm ²
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Matériau	Acier à outils spécial

Surface	chromée
Type de produit	Pince coupante