

3M Scotch-Brite™

**Rouleau nylon, 115 mm × 10 m, Structure du nylon: 220****Données de commande**

N° commande	556100 220
GTIN	3134375441100
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique.

**Avantage(s):**

- **S'adapte à la forme de la pièce.**
- **La structure ouverte empêche l'encrassement et réduit l'échauffement.**
- **Finition uniforme reproductible.**
- **Utilisation à sec et dans des conditions humides.**
- **Sans éléments susceptibles de se corroder.**

**Utilisation:**

Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes. **Moyen / moyen fin:** utilisation universelle pour éliminer les pellicules oxydées, les salissures légères, les décolorations; pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées ou le dégraissage et le nettoyage avant la mise en peinture.

**Description technique**

Comparaison grain	240 - 280
Structure du nylon	220

Degré de finesse	moyen
Couleur	rouge
Exécution	A Fine
Désignation 3M	WR-SH
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur rouleau	115 mm
Longueur rouleau	10 m
Attribut des noms de produit	115 mm × 10 m
Type de produit	Rouleau nylon

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

---

## Accessoires

Mandrin	556030
Bloc à poncer	556020