

**Garant****Porte-outils pour barres d'alésage BMT, BMT: 40****Données de commande**

N° commande	319888 40
GTIN	4045197877437
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:**

Pour arrosage interne et externe.

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Plaque de pression à ressort pour un serrage uniforme des outils de tour. Adaptation parfaite aux tours correspondants. Avec gicleurs à bille protégés, jusqu'à 80 bars. Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.

**Utilisation:**

Pour l'usinage intérieur avec un porte-outils pour barre d'alésage ou un foret à plaquettes.

**Description technique**

$d_a$	32 mm
Machines adéquates	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
$L_1$	70 mm
x	100 mm

L <sub>3</sub>	10 mm
L <sub>2</sub>	62 mm
Z	65 mm
l <sub>1</sub>	125 mm
h <sub>1</sub>	78 mm
Type de produit	Porte-outils