

Garant**Fraises carbure monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 8mm****Données de commande**

N° commande	GG1294 8
GTIN	4045197907745
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Cotes similaires à **DIN 6527**. Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Comme 202294.

Description technique

Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,2 mm
Ø queue D _s	8 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Longueur de col L ₁ avec détalonnage	27 mm
Avance f _z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,05 mm
Avance f _z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,08 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	63 mm
Ø de détalonnage D ₁	7,8 mm

Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Type de queue	HB
Longueur de coupe L_c	19 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
\varnothing dents D_c	8 mm
Angle d'hélice	45 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Contenu	5
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	$0,5 \times D$ pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine $1 \times D$
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K

Uni	adaptée
av. arrosage max.	adaptée
av. arrosage min.	adaptée
à sec	non revêtu
Air	adaptée

Accessoires

Fraise carbure monobloc Ø e8 DC 8 mm	202294 8
--------------------------------------	----------