

**Garant**

### Pack promotionnel Fraise carbure monobloc, 5 pièces



#### Données de commande

N° commande	GG1306 14
GTIN	4045197906038
Classe d'article	GGN

#### Description

##### Exécution:

Cotes similaires à **DIN 6527**.

Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

**Comme 201306.**

#### Description technique

Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Ø dents $D_c$	14 mm
Longueur de coupe $L_c$	26 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Ø queue $D_s$	14 mm
Ø de détalonnage $D_1$	13,8 mm
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	38 mm
Tolérance Ø nominal	e8

## Fiche technique

Type de queue	HB
Longueur totale L	83 mm
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Nombre de dents Z	2
Angle d'hélice	30 degré
Sommaire	5
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,3xD pour le dressage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1xD
Type de produit	Fraise à dresser

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	50 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

## Fiche technique

av. arrosage min.	adaptée
à sec	moyennement adaptée

Air **#Produits adaptés**

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG1306-14>