

Garant
Barre d'alésage carbure, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 08/07mm

Données de commande

N° commande	260320 08/07
GTIN	4045197877734
Classe d'article	21T

Description

Barre d'alésage carbure 08/07 mm Ø queue D_s : 8 mm

Code ISO porte-outils: E08K SDQCR/L07

Angle d'attaque κ : 107,5 degré

Plaquette adaptée: DC.. 0702..

Ø pré-perçage min. D_{min} : 12 mm

Déport L_3 : 7 mm

Description technique

Hauteur de serrage L_2	7,6 mm
Déport L_3	7 mm
Longueur totale L	125 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	12 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Code ISO porte-outils	E08K SDQCR/L07
Taille plaquette	7 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø queue D_s	8 mm
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD

Type d'outils	Carbure
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	269413
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8